20309004

Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys edelstahl, lackiert

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5 - 30 °C

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff, Edelstahl
Oberfläche	Lackiert

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Mit Aufdruck