

28807009

Radio Touch und Lautsprecher K.1 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Werkstoff	
Farbe	Polarweiß

Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V

Anschluss	
Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1,50 - 1,50 mm²
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm²

Abmessungen	
Einbautiefe	33 mm
Breite	141,60 mm

Frequenz	
Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz
Frequenz	50 - 60 Hz

Texte	
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte, Einzel- und Kombinationsmontage
Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer, Count-down, Lautstärkeregelung
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung