

29442089

Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), Serie R.classic, pw. gl.

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Metall, Kunststoff

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	24 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe	3 - 100 W

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle
Dimmprinzip	Phasenan-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Montageart	Mit Spreizkrallen
Nebenstelleneingang	Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Mit Einflächenbedienung, Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Spannung	Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich