


303516

Serienschalter Aus 16 AX

Technische Merkmale

Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Schaltstrom	16 A
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Werkstoff	
Werkstoff	Metall, Kunststoff
Konnektivität	
Montageart	Krallenbefestigung
Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl der Tasten	2
Abmessungen	
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07
Texte	
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Serien