


303650

Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze

Technische Merkmale

Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
Elektrischer Strom	
Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Werkstoff	
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff
Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung
Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl der Tasten	2
Abmessungen	
Einbautiefe	19,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Texte	
Anschlussart	Mit Steckklemme
Montageart	Geringe Einbautiefe, Für Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Aus/Wechsel