41527103

**Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld K.5 Alu**

**Technische Merkmale**

| | |
|---|---|
| **Elektrischer Strom** | |
| Nennstrom | 16 A |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| **Spannung** | |
| Nennspannung | 250 V |
| **Sicherheit** | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP | IP20 |
| **Abmessungen** | |
| Einbautiefe | 32 mm |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Aluminium |
| RAL Nummer | 9006 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Metall, Kunststoff |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Unterputz |
| **Konnektivität** | |
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
| Montageart | Krallenbefestigung, Schraubanschluss |
| **Ausstattung** | |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |
| **Zubehör** | |
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |

**Kapazität**

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 1 |

**Texte**

| | |
|---|---|
| Aufdruck | Mit Aufdruck |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Beleuchtung | Mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Zugehörige Serien | Berker K.5 |