41637003

Steckdose SCHUKO m. Schraub-Liftklemmen,Klappd.,Schloss, K.5,alu matt ,lackiert

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP20
Abmessungen	
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Werkstoff	
Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität.	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Klemmbefestigung, Schraubanschluss
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Ja
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Kapazität	

Anzahl Module	1

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker K.5