41670069

Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R Arsys polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	15 A

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung	
Nennspannung	125 V

Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Abmessungen	
Einbautiefe	19 mm

Werkstoff	
Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast

Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz

Konnektivität.	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	NEMA
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein

Kapazität

Anzahl Module	1

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz