


4586

UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze

Technische Merkmale

Frequenz

Übertragungsbandbreite	500 - 500 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 70 °C

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	LSA+-Klemme

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Texte

Anschlussart	Mit LSA+ Klemmen
Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte, Ohne Spreizkrallen
Spannung	Geeignet für PoE+