47549909

Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte S.1 polarweiß, matt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP20
Abmessungen	
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Werkstoff	
Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität.	
Montageart	Krallenbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	2
Texte	

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz