

53420216

Steckdose British Standard 13A mit erh. Berührungsschutz, abschaltbar, anthrazit

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	13 A

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung	
Nennspannung	250 V

Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Abmessungen	
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

Werkstoff	
Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast

Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz

Konnektivität	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung, Krallenbefestigung

Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Steckdose Britischer Standard
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein

Kapazität

Anzahl Module	1

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1