

6167032045

Steckdose ohne Schutzkontakt R.1/R.3 schwarz, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung	
Nennspannung	250 V

Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP20

Abmessungen	
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	32 mm

Werkstoff	
Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast

Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz

Konnektivität.	
Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Mit Krallenbefestigung	Ja
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	ohne Schutzkontakt
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Kapazität

Anzahl Module	1

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8