75261659

IP20

Wächtersensor 180 Komfort S.1 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,20 - 2,20 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
Minimale Einschaltdauer	0,13 s

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast

Texte

Funktion	Funktionen für Beleuchtungsbetriebsart: Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf, Sperrfunktion parametrierbar