

75441389

IP20

KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x polarweiß matt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	12,50 mA

Funktionen

Parallel Betrieb möglich	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Nein

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	26 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V