75910001

Spannungsversorgung 24 V AC REG KNX lichtgrau

Technische Merkmale

Kapazität	
Anzahl Module	4

Elektrischer Strom	
Ausgangsstrom	1000 mA

Konnektivität.	
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	24 - 24 V

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Texte	
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (thermische Sicherung)
Anschlussart	Mit Schraubklemmen