

85342175

Bewegungsmelder 2,2 m K.1 anthrazit, matt

Technische Merkmale

Abmessungen	
Montagehöhe	2,20 - 2,20 m
Aufbauhöhe	34 mm

Erfassung	
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser, am Fußboden	0 - 0 m
Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °

Werkstoff	
Farbe	Anthrazit
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Thermoplast

Reichweite	
Max. Reichweite zu Frontal	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Beleuchtung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx

Einstellungen	
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Sicherheit	
Schutzart IP	IP20

Texte	
Funktion	Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz	Mit Demontageschutz