

85346173

IP20

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.5 edelstahl, lackiert

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,20 - 2,20 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
Minimale Einschaltdauer	1 s

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl, Thermoplast

Texte

Funktion	Ausschaltvorwarnung Auf Dimmeinsätzen, Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (Auf Werks-einstellung)