

85655183

IP20

KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink B.7 alu, matt

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink

Spannung

Betriebsspannung	3 - 3 V

Ausstattung

Anzahl Kanäle	2
Lebenszyklus Transmitter	1 %

Frequenz

Funk Sendefrequenz	868,30 MHz

Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Abmessungen

Aufbauhöhe	14 mm

Werkstoff

Farbe	Aluminium
Werkstoff	Thermoplast

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Schutz	Mit Demontageschutz
Spannung	Spannungsversorgung über Solarzellen
Montageart	Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung