

85656183





IP20

KNX-Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink B.7 alu, matt

Technische Merkmale

Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	quicklink
Spannung	
Betriebsspannung	3 - 3 V
Ausstattung	
Anzahl Kanäle	4
Lebenszyklus Transmitter	1 %
Frequenz	
Funk Sendefrequenz	868,30 MHz
Konnektivität	
Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Abmessungen	
Aufbauhöhe	14 mm
Werkstoff	
Farbe	Aluminium
Werkstoff	Thermoplast
Texte	
Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Schutz	Mit Demontageschutz
Spannung	Spannungsversorgung über Solarzellen
Montageart	Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung