945172509

Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A

Spannung	
Nennspannung	12 V

Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Kabelschuh

Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP20

Abmessungen	
Einbautiefe Unterputz-Dosen	1 mm
Einbautiefe	30 mm

Werkstoff	
Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast

Konnektivität.	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Einbaubar, Schraubbefestigung

Ausstattung	
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein

Kapazität	
Anzahl Module	1

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz