962562502

**Steckdose m. Schutzkontakt AUSTRALIEN 15 A, S.-kl., Int. Mod.-Eins., pw m.**

## Technische Merkmale

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Nennstrom | 15 A |

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 250 V |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| Schutzart IP | IP20 |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 16 mm |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Unterputz |

### Konnektivität.

| | |
|---|---|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Australischer standard AS/NZS 3112 |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |

**Kapazität**

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 1 |

**Texte**

| | |
|---|---|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Zugehörige Serien | classic, flow |