BRS651001VERZ



Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	68 mm
Breite	100 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	5790 - 5790 mm²

Abdeckung, Tür	
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0
Oberteilbreite 3	0

Kapazität	
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	10
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	24

Kompatibilität	
Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, Automaten-einbau

Installation, Montage	
Bodenlochung	Ja

Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP40

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 90 °C

Konnektivität.	
Kanalverbindung	Extra Kupplungen

Ausstattung	
Mit Kabelhalteklammer	Nein

Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja