


BRS8513019016



Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	83 mm
Breite	130 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	9940 - 9940 mm²

Abdeckung, Tür	
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0
Oberteilbreite 3	0

Kapazität	
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	28
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	40

Installation, Montage	
Bodenlochung	Ja

Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016

Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP40

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 90 °C

Konnektivität	
Kanalverbindung	Extra Kupplungen

Ausstattung	
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja