


DAP2806509010



Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP Länge 0,65m reinweiß

Technische Merkmale

Abmessungen	
Tiefe	130 mm
Breite	98 mm
Montagehöhe	0,65 - 0,65 m
Höhenausgleich	0
Lichter innerer Querschnitt	10800 - 10800 mm²
Säulenform	Rechteckig
Oberteil Breite	80 mm

Abdeckung, Tür	
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2

Ausstattung	
Einstellbar	Nein
Ortsveränderlich	Ja

Kabel	
Kabeleinführungsstelle	Unten

Installation, Montage	
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Bodenmontage	Ja

Werkstoff	
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010