EC150

Energiezähler einphasig, 1 Tarif, Direktmessung 63A

Technische Merkmale

Architektur	
Polart	1P+N
Elektrischer Strom	
Nennstrom	63 A
Maximaler Strom im Messstromkreis	63 A
Kapazität	
Anzahl Module	3
Konnektivität.	
Anschluss-/Steckertyp	Direktanschluss
Abmessungen	
Höhe	90 mm
Elektrische Hauptattribute	
Art des Impulsgebers	Elektrisch
Kompatibilität	
Geeignet für	Bezug
Messung	
Messsystem	Direktmessung
Messgeräteart	Elektronisch
Frequenzmessbereich	50 - 60 Hz
Spannungsversorgung	
Anzahl der Phasen für Einspeisung	1
Funktionen	
Genauigkeitsklasse	B
Tarifart	Eintarif
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA	1,30 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,20 W