EC362

Energiezähler dreiphasig, 2 Tarif, Direktmessung 100A

Technische Merkmale

Architektur	
Polart	3P+N
Elektrischer Strom	
Nennstrom	100 A
Maximaler Strom im Messstromkreis	100 A
Kapazität	
Anzahl Module	7
Konnektivität.	
Anschluss-/Steckertyp	Direktanschluss
Abmessungen	
Höhe	90 mm
Elektrische Hauptattribute	
Art des Impulsgebers	Elektrisch
Kompatibilität	
Geeignet für	Bezug
Messung	
Messgeräteart	Elektronisch
Frequenzmessbereich	50 - 60 Hz
Spannungsversorgung	
Anzahl der Phasen für Einspeisung	4
Funktionen	
Genauigkeitsklasse	B
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
Leistung	
Leistungsaufnahme VA	7,50 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,80 W