EC377M

Energiezähler,3phasig,über Wandler bis 3000A,Modbus,MID,RS485

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	MODBUS

Elektrischer Strom

Nennstrom	3000 A
Maximaler Strom im Messstromkreis	3000 A

Kapazität

Anzahl Module	4

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	72 mm

Elektrische Hauptattribute

Art des Impulsgebers	Elektrisch

Kompatibilität

Geeignet für	Bezug/Lieferung

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Bussystem	RS485

Messung

Messsystem	Messwandler
Messgeräteart	Elektronisch
Frequenzmessbereich	50 - 50 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	4

Funktionen

Tarifart	Eintarif

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA	10 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W