EE851

Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 anthrazit

Technische Merkmale

Erfassung	
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	140 - 140

Einstellungen	
Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min

Beleuchtung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Abmessungen	
Breite	91 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 55 °C

Werkstoff	
Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit	
Schutzart IP	IP55

Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz

Texte	
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Anwesenheitssimulation, Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter