EEN101

IP20 

**Dämmerungsschalter mit Einfbaufühler EEN002**

**Technische Merkmale**

| | |
|---|---|
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| **Spannung** | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |
| **Einstellungen** | |
| Einschaltverzögerungszeit | 60 s |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 70 °C |
| **Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1.5 - 6 mm² |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 1 |
| **Texte** | |
| Montageart | Zur Montage Auf DIN-Hutschiene, EinbAufühler für Montage in wasserdichtem Gehäuse |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |