EH011

IP20

Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A

Technische Merkmale

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	0,50 VA
230 V Glüh- und Halogenlampen	900 W
Verlustleistung bei Volllast	1 W

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle	1

Anschluss

Anzahl der Kontakte	1
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C

Kapazität

Anzahl Module	1

Abmessungen

Höhe	80 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm

Texte

Schaltart/Variante	Schließer-Kontakt
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Elektrischer Strom

Max. Strom (cos phi 0,6)	3 A

Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1	30000

Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	210 - 230 V