EKR0600BL1



Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Form

Form	Rund

Abmessungen

Einbautiefe	100 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe	100 mm
Nenngröße	215 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	23 mm

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,5 - 3,0 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Einbaugröße (Unterflursyteme)	R06
Halogenfrei	Ja