

EKR0600TM1



Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 23/28mm

Technische Merkmale

Form

Form	Rund

Abmessungen

Einbautiefe	100 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe	100 mm
Nenngröße	215 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	23 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher	Ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Schraubbar

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 3 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Einbaugröße (Unterflursyteme)	R06