ESC440

Installationsschütz 40A 4 Schließer 230V

Technische Merkmale

Anschluss	
Kontaktart	4S
Anzahl der Kontakte	4
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 25 mm²

Elektrischer Strom	
Nennstrom	40 A

Kapazität	
Anzahl Module	3

Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz

Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Isolationsspannung Ui	440 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Ausdauer	
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1000000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000

Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	14,30 W
Anzugsverbrauch	62,50 VA

Abmessungen	
Höhe	85 mm
Breite	54 mm
Tiefe	60 mm

Ausstattung	
Anzahl Schließerkontakte	4

Anzahl Öffnerkontakte	0