FG22XD

Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x600 mm

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	1900 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit	
Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm, Spezial Werkzeug
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung	
Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Anzahl Reihen	24

Installation, Montage	
Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom	
Nennstrom	1600 A