

FG23LD



Anreihstandschrank , univers, IP 54, SK I,1900x850x400mm,mit Klarsicht

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	1900 mm
Breite	800 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit	
Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm, Spezial Werkzeug
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung	
Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Anzahl Reihen	36

Installation, Montage	
Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom	
Nennstrom	1600 A