

FL170A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 650x500x250mm

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	650 mm
Breite	500 mm
Tiefe	250 mm
Materialdicke Seitenwand	1,20 mm

Sicherheit	
Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung	
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Anzahl Reihen	4

Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Ja

Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom	
Nennstrom	630 A