

FL263B

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 500x400x200mm

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	500 mm
Breite	400 mm
Tiefe	200 mm
Materialdicke Seitenwand	3 mm

Sicherheit	
Schutzart IP	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK08

Ausstattung	
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Anzahl Reihen	3

Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Ja

Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom	
Nennstrom	630 A