

FP05TN

Schrank, univers, IP44/I, 1550x1300x205mm, leer

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	1550 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit	
Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Stangenschloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung	
Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Anzahl Reihen	10

Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom	
Nennstrom	400 A