

FP12SW2

Schrank, univers, IP54/II, 1700x550x205mm

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	1700 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit	
Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung	
Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Anzahl Reihen	11

Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom	
Nennstrom	250 A