FW51US2

UP-Feldverteiler,Hutschiene,IP30,SKII,60PLE,Nischenmaße (HxBxT):802x305x110mm

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	2

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz, Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen	5
Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Kapazität

Anzahl Module	60

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	800 mm
Breite	300 mm
Tiefe	110 mm
Breite in Teilungseinheiten	24

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP30