

FWK3E9916009010



**Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m reinweiß**

**Technische Merkmale**

| **Sicherheit** | |
|---|---|
| Feuerwiderstandsklasse | E30 |

| **Architektur** | |
|---|---|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 3 |

| **Installation, Montage** | |
|---|---|
| Bodenlochung | Ja |

| **Abmessungen** | |
|---|---|
| Höhe | 142 mm |
| Breite | 200 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Innenhöhe | 102 mm |
| Innenbreite | 159 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 16218 - 16218 mm² |

| **Kapazität** | |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 65 |

| **Werkstoff** | |
|---|---|
| Werkstoff | Gips, Stahl |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |

| **Ausstattung** | |
|---|---|
| Ummantelungswerkstoff | Stahl |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0 |
| Trennwände möglich | Ja |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0 |
| Mit Schutzfolie | Nein |