

FZ191N



Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP44, 950x300mm

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	919 mm
Breite	269 mm
Tiefe	12 mm

Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff	
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Architektur	
Position Schranktür	Rechts

Ausstattung	
Anzahl Felder	1
Anzahl Reihen	6

Sicherheit	
Schutzart IP	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss