G4751

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 4m

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3

Spannung

Max. Betriebsspannung	250 V
Nennspannung	230 - 230 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A

Kabel

Kabeldurchmesser	11 mm
Leitung dauertemperaturbeständig bis	70 °C

Anschluss

Leiterquerschnitt	1,50 - 1,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein

Konnektivität

Anzahl Drähte	3

Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
Ausführung Seite 1 Kabel	Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel	Buchse
Kabelart	Geräte-Anschlussleitung

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	3

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Schwarz

Leistung

Brandlast	2,81 kWh

Widerstand	
Kontaktwiderstand	1 mΩ