HA358

Lasttrennschalter 3polig 630A mit Trennungsanzeige

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	13 kA

Architektur	
Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Gerätebauform	Festeinbau

Abmessungen	
Höhe	260 mm
Breite	230 mm
Tiefe	165 mm

Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja

Sicherheit	
Schutzart IP	IP00

Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x 300 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	185 mm²

Spannung	
Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Leistung	
Verlustleistung pro Pol	30,90 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	92,70 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	414000 W

Bedienelemente und Anzeigen	
Motorantrieb integriert	Nein

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C