

HCE801H

Lasttrennschalter Baugröße h1000 4polig 800A

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	800 A
Architektur	
Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Knebel
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x 240 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2x 240 mm²
Spannung	
Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Auslösung	
Ansprechzeit beim Öffnen	10 ms
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Ausstattung	
Motorantrieb optional	Ja
Funktionen	
Auslöser	Schalter
Leistung	
Verlustleistung pro Pol	49,60 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	148,80 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	526000 W
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja
Sicherheit	
Schutzart IP	IP4X