

HIM402

Lastumschalter 4polig 20A für Hutschiene/Montageplatte

Technische Merkmale

Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 415 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Elektrischer Strom	
Nennstrom	20 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	1,26 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	50 kA

Leistung	
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	13000 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,60 W

Architektur	
Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polart	4P

Bedienelemente und Anzeigen	
Motorantrieb integriert	Nein

Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja

Sicherheit	
Schutzart IP	IP20

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Kapazität	
Anzahl Module	8

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C