

HTG411H

Energiemonitoring-Server agardio.manager, REG, 6 PLE, Micro SD Karte

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	6

Ausstattung

Web server	Ja

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Versorgungsspannungsart	DC

Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Schnittstelle Ethernet

Leistung

Leistungsaufnahme VA	7 VA

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja