

HXA024H

Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	3 A
Nennstrom unter 230V AC15	3 A

Konnektivität	
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Montageart	Klickbefestigung

Anschluss	
Kontaktart	1Ö+1S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.25 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 1.25 mm²

Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit	1500 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC

Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W

Ausstattung	
Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1

Sicherheit	
Schutzart IP	IP4X