KCF668L

Phasenschiene 3polig + N, 3-reihig 125mm, links, vertikal

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	63 A
Architektur	
Polanzahl	4
Abmessungen	
Länge	271 mm
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm²