

KN032

Einspeiseklemme 160A tertio

Technische Merkmale

Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	70 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 - 70 mm²

Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	3 - 3 Nm

Abmessungen	
Höhe Sammelschiene	0
Breite/Dicke Sammelschiene	0 - 0 mm

Elektrischer Strom	
Nennstrom	160 A